

Adoar

ペン型の電子聴診器

pensco™

ペンスコ®



赤ちゃんから
子供・大人まで、
本品のみで
聴診可能。



特許技術により、
クリアな音で
聴診ができます。

聴診周波数帯域は
20~5,000Hz



イヤホン使用で
耳に優しく
フィット。



単4アルカリ
乾電池1本で、
連続約26時間
使用可能。



小型で携帯性に
優れています。

形状／直径18mm
全長／112mm
重量／約42g
(乾電池含む)

株式会社 アド・ソアー

小型でクリアな音質



電子聴診器ペンスコは、直径18mmと小型なので体が小さい乳幼児にも使用することができます。
また、小型でも特許技術によりクリアな音で聴診が可能です。

軽量で持ち運びに優れているので、訪問介護はもちろん様々な医療現場に適しています。

デジタル
機器への
録音も可能

変換アダプタケーブル*を使用することで、パソコンやスマートフォン、ICレコーダーなどに聴診音のデータを録音することができます。録音することで、いつでも聴き返すことができます。

※変換アダプタケーブルは、別途お買い求めください。

※録音するアプリ・ソフトウェアは、使用機器に合わせてご準備ください。

変換アダプタ
ケーブル使用で
聴診音の録音が
可能です。

ICレコーダー

スマートフォン

PC

変換アダプタケーブル

KM-A25-005(サンワサプライ)等

製品構成

1. ペンスコ 1台



一般名称: 電子聴診器
管理医療機器(クラス2)


- 聴診周波数 …… 20~5,000Hz
- 連続動作時間 …… 約26時間*1
- 外形寸法 …… 18×112mm
- 重量 …… 42g(乾電池含む)*2

*1 新品の単4アルカリ乾電池を使用した場合。

*2 単4アルカリ乾電池1本は、別途お買い求めください。



パネル面



聴診面

2. イヤホン 1個



3. 取扱説明書(保証書) 1部

販売名: ペンスコ®

認証番号: 306ALBZX00009000

KH22001-1-091-01

株式会社 アド・ソアー

第2種医療機器製造販売業 許可番号: 07B2X10002

郡山R&Dセンター

〒963-8002 福島県郡山市駅前1-14-21 郡山花椿ビル8F-A

TEL: 024-927-0783 FAX: 024-927-0786

E-mail: pensco_sales@adsoar.co.jp



Facebook